

PHỤ LỤC 01

Danh mục, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
cung cấp dịch vụ sửa chữa tay khoan nha khoa

(Kèm theo Công văn số 4259/RHMTW ngày 13 tháng 4 năm 2026)

TT	TÊN DANH MỤC / NỘI DUNG CÔNG VIỆC	BVT	KL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN
	Sửa chữa, thay thế phụ kiện tay khoan nha khoa HSX/NSX: Dentsply Sirona/Đức			
1	Ốc tay khoan (Repl. Rotor Package T3/T4 Racer)	Cái	14	Dùng cho tay khoan Dentsply Sirona T3 Racer, T4 Racer; Loại rotor: Push-button rotor cartridge; Loại ổ bi: Ceramic precision bearings (ABEC 7 hoặc tương đương); Cơ cấu giữ mũi: Push-button chuck; Tốc độ không tải: Khoảng $400.000 \pm$ 40.000 vòng/phút.
2	Nắp tay khoan nha khoa (Cover T3 Racer)	Cái	2	Dùng cho tay khoan Dentsply Sirona T3 Racer; Chức năng: Giữ cụm rotor (turbine cartridge), bảo vệ đầu turbine và tích hợp nút nhấn thay mũi.
3	Ốc tay khoan chậm (Head drive 1:1 8.7)	Cái	2	Cụm đầu truyền động (Head Gear Assembly); Truyền động trực tiếp, không tăng hoặc giảm tốc; Tốc độ tối đa: 40.000 vòng/phút.
4	Vỏ đầu khuỷu tay khoan (Head Part Basic)	Cái	1	Dùng cho tay khoan chậm Contra-angle Dentsply Sirona; Chức năng: Bao che và định vị cụm truyền động đầu tay khoan.
5	Nắp tay khoan nha khoa (Push- button CA mini)	Cái	1	Dùng cho các đầu khuỷu mini; Chức năng: Giữ cụm truyền động và cơ cấu kẹp mũi khoan, đồng thời là nút bấm tháo/lắp mũi.
6	Long đền bằng nhựa (Sealing Ring)	Cái	6	Chức năng: làm kín, chống rò rỉ khí/nước, giảm ma sát và bảo vệ các chi tiết cơ khí bên trong.

7	Bạc đạn tay khoan (Ball Bearing 5x8x2)	Cái	6	Ổ bi rãnh sâu siêu chính xác (Deep Groove Ball Bearing); Sử dụng trong rotor tay khoan tốc độ cao.
---	--	-----	---	--